

Микрометрлік нутромерлердің техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

№	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны, дана, жиынтық
	3 данадан тұратын цангалық нутромерлер жиынтығы	Өлшеу диапазоны 3-тен 6 мм-ге дейін. Нутромер әсіресе ұсақ тесіктерді үлкен дәлдікпен өлшеуге арналған. Жиынтықта орнату сақиналары мен кілттермен жабдықталған 3 нутромера бар. Цангалық нутромерлердің жұмыс принципі үш нүктелі нутромерлермен бірдей: микрометрдің Басы айналған кезде өлшеу таяқшасының соңында орналасқан жапырақшалар ашылады. Көрсеткіштер күңгірт хромдалған сабақтар мен барабан шкалалары бойынша алынады, соның арқасында таразылардағы қауіптер айқынырақ болады. Нутромерлер жоғары сапалы шыңдалған болаттан жасалған. Құрылғылар құралдың қауіпсіз сақталуын қамтамасыз ететін қатты пластиктен немесе ағаштан жасалған қорапта келеді. Өлшеу түрі механикалық. Өлшеу диапазоны-3-4, 4-5, 5-6мм. орнату сақиналары, мм - 4, 5, 6. Бөлу бағасы-0,001 мм.	жиынтық
	5-30мм бүйірі/губкалары бар микрометриялық нутромер	5-30мм бүйір/жақтары бар микрометриялық нутромер. Бөлу бағасы 0.01 мм. Ойықтардың ішкі өлшемдерін, цилиндрлердің ішкі диаметрлерін және басқа таяз тесіктерді анықтау үшін қолданылады. Бұл модель губкалардың болуымен ерекшеленеді, соның арқасында жету қиын жерлерде өлшеу жүргізу ыңғайлы. Нутромердің механикалық жұмыс принципі бар, көрсеткіштер штанга мен нониустың сабағынан алынады. Аспаптың сабағы мен барабанында жаркылды болдырмайтын күңгірт хром жабыны бар. Құралды "нөлге" орнату үшін жиынтықта орнату сақинасы және арнайы кілт бар. Құрылғы шыңдалған болаттан жасалған, өлшеу ұштары қатайтылған немесе карбидті беттері бар. Микрометриялық нутромер құралдардың сақталуын және сақталуын қамтамасыз ететін қатты корпусқа келеді. Биіктігі-30 мм, ені-95 мм. Салмағы-0,302 кг.	1 дана
	Микрометриялық нутромерлер жиынтығы	Үш нүктелі микрометрлік нутрометр бөлшектердегі тесік және тесік емес тесіктердің өлшемдерін, сондай-ақ әртүрлі бұйымдардың орталықтандырылған жиектерін жоғары дәлдікпен өлшеу үшін қолданылады. Кәдімгі өлшеу құралынан айырмашылығы, бұл үштік крест тәрізді жұмыс элементі бар және үш жерде өлшенетін беттермен жанасады. Бұл құралдың саңылаудың диагоналіне қатыстымешысуына байланысты өлшеу қателігін болдырмауға мүмкіндік береді. Өлшеу нәтижелерін оқу үшін сұйық кристалды дисплей немесе микрометр басы қолданылады. Басқару механикалық түймелер арқылы жүзеге асырылады. Олар нәтижелерді нөлге теңестіруге және салыстырмалы өлшемдерді орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, өлшемдердің нормативпен белгіленген ауытқуын өлшеніз. Бұл дайын өнімнің сапасын бақылау процесін жеңілдетеді. Өлшеу дәлдігі бойынша: қате 0,001 мм болуы мүмкін; Өлшеу диапазоны бойынша: 40-100 ММ.	жиынтық

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбасва Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Азаматов Б.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2025 жылға дейін